
AC2012

AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul

Moduloberteil aktiv,

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Etikett
2 Tryckknapp / LED blå
3 Tryckknapp / LED blå

CE

Elektriska data						
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC				
Strömförbrukning	[mA]	< 55				
Utgångar						
Elektriskt utförande		AS-i				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i profil		S-3.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3				
AS-i ID-kod	[hex]	F				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Tryckknapp	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1
Mekaniska data						
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel				
Material		PBT				

AC2012

AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul

Moduloberteil aktiv,

Anmärkning	
Anmärkning	tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring. hölje och tryckknappar kan märkas.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG: