


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5215

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 235

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4; (2 x 2)
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...85			
Kapslingsklass			IP 67			
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i profil		S-0.1				
AS-i I/O-konfigurering		[hex]	0			
AS-i ID-kod		[hex]	1			
AS-i certifikat		01302				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Honkontakt	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Mekaniska data						
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-underdel				
Material		PBT				
Displayer / manöverelement						
Display		drift		LED, grön		
		Funktion		LED, gul		
Anmärkning						
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:						
Anslutning: M12; kodning: A						
