




AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

EMS Module 2BI 2LO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2086
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
- 2 Tryckknapp / LED
- 3 Tryckknapp / LED



Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	55
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		nej
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profil	S-3.F.F				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	3				
AS-i ID-kod [hex]	F.F				
AS-i certifikat	04801				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Tryckknapp	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mekaniska data

Vikt [g]	100,6
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	tryckknappar	2 x LED, vit
---------	--------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	hållare skyddskåpa: 2				
	färgkåpor: 2, röd				
	2, grön				
	2, gul				
	2, blå				
	2, vit				

Anmärkning

Anmärkning	tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring.				
	hölje och tryckknappar kan märkas.				
Förpackning	1 antal				

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG: