




AS-Interface universell modul

EMS/Module/4DI/CCT



1 Etikett



Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	200
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	160
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 3
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65



AS-Interface universell modul

EMS/Module/4DI/CCT

Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.F				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		0				
AS-i ID-kod [hex]		0.F				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		tilldelning	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaniska data						
Vikt [g]		182				
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel				
Material		PA 6-GF30; rostfritt stål (1.4305 / 303)				
Displayer / manöverelement						
Display		drift			LED, grön	
		Fel			LED, röd	
		Funktion			LED, gul	
Elektrisk anslutning						
Modulanslutning		flatkabel				
Anmärkning						
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
Klämanslutning för DIN-skena:						
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:						