


AS-Interface universell modul

EMS/Module/4DI/CCT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 50

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Ingångsström Hög	[mA]	3...5
Ingångsström Låg	[mA]	0,5...1

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil		S-0.F
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0
AS-i ID-kod	[hex]	F



AS-Interface universell modul

EMS/Module/4DI/CCT

Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	tilldelning	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Parameterbitar	Parameterbit	Funktion			
	P0	givarövervakning	inaktiverad	* /	aktiverad
	P1	givarövervakning	inaktiverad	* /	aktiverad
	P2	givarövervakning	inaktiverad	* /	aktiverad
	P3	givarövervakning	inaktiverad	* /	aktiverad

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel
Material	PA 6-GF30; rostfritt stål (1.4305 / 303)

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Klämanslutning för DIN-skena:

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG: