


AS-Interface universell modul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2035

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 60
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC	[V] 24; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 1000
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...60
Kapslingsklass	IP 65



AS-Interface universell modul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i profil		S-8.0				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		8				
AS-i ID-kod [hex]		0				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Benämning	O-1	O-2	O-3	O-4
Parameterbitar		Parameterbit	Funktion			
		P0	watchdog för alla utgångar	:	aktiverad * /	inaktiverad
		P1	inte använd			
		P2	inte använd			
		P3	inte använd			
Mekaniska data						
Monteringstyp		AS-i interface mot FC-E eller SC-underdelar				
Material		PA 6-GF30; rostfritt stål (1.4305 / 303)				
Displayer / manöverelement						
Display		drift			LED, grön	
		Funktion			LED, gul	
Anmärkning						
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
Klämanslutning för DIN-skena: kontaktstift i modulens nedre del, FK-E / PG:						