


AS-Interface bakgrundsbelyst tryckknappsmodul

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Etikett
- 2 Tryckknapp / LED gul
- 3 Tryckknapp / LED gul



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 55

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil		S-3.F		
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3		
AS-i ID-kod	[hex]	F		
AS-i certifikat		04501		
Databitar	Databit	D0	D1	
	Tryckknapp	2	1	
	LED	-	-	

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel
---------------	---

**AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Material	PBT
Anmärkning	
Anmärkning	tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring. hölje och tryckknappar kan märkas.
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:	
Anslutning: M12; kodning: A	
