


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2048

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
- 2 Slanganslutning Ø 8 mm
- 3 skruv för manuell drift
- 4 Slanganslutning Ø 4 mm extraluft



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 165
Extra spänningsförsörjning [V]	18...30 DC; (enligt PELV)
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal pneumatiska utgångar: 1
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100
Ingångsström Hög [mA]	> 3
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
--	----

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal pneumatiska utgångar	1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...55
Hänvisning till omgivningstemperatur	med special tryckluftsbehandling: < 0 °C
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3			
AS-i ID-kod	[hex]	F			
AS-i certifikat	10501				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Pin	4	2 / 4	-	-

Mekaniska data

Monteringstyp	Skruvmontage
Material	PBT
Pneumatiksystem	1 x 4/2-vägs sätesventil
Tryckområde [bar]	3...8
Tryckområde [MPa]	0,3...0,8
Hänvisning till tryckområde	inkl. möjliga tryckpeakar
Luftmängd vid 6/5 bar [l/min]	500
Luftmängd vid 6/0 bar [l/min]	700
Tillåten tryckluft	filtrerad (5 µm); smörjad (ISO-VG10) eller osmörjad
Reservluft 90 % vakuum [bar]	3...8
Reservluft 90 % vakuum [MPa]	0,3...0,8
Slanganslutningar	Legris LF 3000/8

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Ljuddämpare:, E75232
------------------------	----------------------

Anmärkning

Anmärkning	OBS! Se noteringar gällande tryckluft och EMC/ESD under "Nedladdningar"
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E / PG:

Anslutning

AC2049

AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12



Anslutning: M12
