


AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2048

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
- 2 Slanganslutning Ø 8 mm
- 3 skruv för manuell drift



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 165
Extra spänningsförsörjning	[V]	18...30 DC; (enligt PELV)
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal pneumatiska utgångar: 1
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Ingångsström Hög	[mA]	> 3
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal pneumatiska utgångar	1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Hänvisning till omgivningstemperatur		med special tryckluftsbehandling: < 0 °C
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil		S-3.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3				
AS-i ID-kod	[hex]	F				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		In- / utgångar	I-1	I-2	O-3	inte använd

Mekaniska data

Monteringsstyp		Skruvmontage
Material		kapsling: PBT; metalldelar: rostfritt stål (1.4305 / 303); Packning: FKM
Pneumatiksystem		1 x 4/2-vägs sätesventil
Tryckområde	[bar]	3...8
Tryckområde	[MPa]	0,3...0,8
Hänvisning till tryckområde		inkl. möjliga tryckpeakar
Luftmängd vid 6/5 bar	[l/min]	500
Luftmängd vid 6/0 bar	[l/min]	700
Tillåten tryckluft		filtrerad (5 µm); smörjad (ISO-VG10) eller osmörjad
Slanganslutningar		Legris LF 3000/8

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul

Elektrisk anslutning

Modulanslutning	flatkabel
-----------------	-----------

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Ljuddämpare:, E75232
------------------------	----------------------

Anmärkning

Anmärkning	OBS! Se noteringar gällande tryckluft och EMC/ESD under "Nedladdningar"
Förpackning	1 antal



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning