




AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul

c2S-Module 2BI 2LO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2396
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
- 2 LED
- 3 Tryckknapp 2 / LED 2
- 4 Tryckknapp 1 / LED 1



Applikation		
Utförande	Utbytbara färginlägg	
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	55
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare	AS-i	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		B				
AS-i ID-kod [hex]		A.E				
AS-i certifikat		49201				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		Tryckknapp	-	-	1	2
Mekaniska data						
Vikt [g]		104				
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel				
Material		PBT				
Displayer / manöverelement						
Display		drift		LED, grön		
		Fel		LED, röd		
		tryckknappar		2 x LED, vit		
Tillbehör						
Ingående delar		hållare skyddskåpa: 2				
		färgkåpor: 2, röd				
		2, grön				
		2, gul				
		2, blå				
		2, vit				
Anmärkning						
Anmärkning		tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring.				
		hölje och tryckknappar kan märkas.				
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:						