




AS-Interface bakgrundsbelyst tryckknappsmodul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Etikett
- 2 LED
- 3 Tryckknapp / LED
- 4 Nyckelströmställare



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	55
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 40; (med skyddshölje: IP 54)
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		ja
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	B
AS-i ID-kod	[hex]	A.E



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i certifikat	49202				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	tilldelning	inte använd	LED	Nyckelströmställare	tryckknapp

Mekaniska data	
Vikt	[g] 117,5
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel
Material	PBT

Displayer / manöverelement	
Display	drift LED, grön
	Fel LED, röd

Anmärkning	
Anmärkning	tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring.
	hölje och tryckknappar kan märkas.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:	