


AS-Interface kontrollskåpsmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Adresseringskontakt



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 235
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4; (bidirektionell)
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	> 5
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	4



AS-Interface kontrollskåpsmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Krets		PNP
Spänningsområde DC	[V]	10...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000
Kortslutningssäker		ja
Galvaniskt avskilda		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 00; IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-klassificering

AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	0
AS-i certifikat		05001

Mekaniska data

Monteringsstyp		Montering på DIN skena
Material		PA; PVC

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

