


AS-interface isolationsvakt

Insulation Monitoring Device

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation

Avkänning av symmetriska och asymmetriska isolations fel.;
isolationsövervakning ijordad AS-i och 24 V DC system (IT system)

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Nominell spänning DC	[V]	21...36
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	40

Utgångar

Kontaktbelastning	1A AC/DC
-------------------	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

AS-i-klassificering

AS-i certifikat	19901
-----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	179
Hölje	Montering på DIN-skena och i panel	

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul



AS-interface isolationsvakt

Insulation Monitoring Device

Anmärkning

Anmärkning

Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.



Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 24