


AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 COMBICON-kontakt med skruvanslutning valbar



Applikation

Applikation Förlängning av AS-i nätverket med ytterligare 100 m

Elektriska data

Nominell spänning DC [V] 26,5...31,6

Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 2

Underspanningsövervakning nej

Utgångar

Elektriskt utförande AS-i

Galvaniskt avskilda ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] 0...55

Kapslingsklass IP 20

Godkännanden / tester

EMC EN 50295

Mekaniska data

Hölje Montering på DIN skena

Material PA 6.6

Displayer / manöverelement

Display drift 2 x LED, grön

kortslutning 2 x LED, röd



AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Anmärkning

Anmärkning

AS-i extender tar inga slavadresser.

totalt antal slavar per master sträng är oförändrad.


inga parameterinställningar behövs.

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning



A1+	AS-i + sträng 1
A1-	AS-i - sträng 1
A2+	AS-i + sträng 2
A2-	AS-i - sträng 2