




AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Utgående artikel

Alternativartiklar: AC3217
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation	
Applikation	Installation i kontrollskåp
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	10...53; (Extern försörjning)
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	53; (med extern försörjning: 28 mA)
Polaritetsskyddad	ja
Extra spänningsförsörjning [V]	24 DC
Extra spänningsförsörjning	valbar
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 4
Ingångar	
Spänningsförsörjning, givare	AS-i / AUX
Antal analogingångar	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog ingång (spänning) [V]	0...10
Analogingången är kortslutningskyddad	nej
Analogingångens upplösning	16 (1 bit = 1 mV)



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		120
AS-i-klassificering		
AS-I adressering		Adresseringskontakt
Utökat adresseringsläge		nej
AS-i huvudprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	3.E
Mekaniska data		
Vikt	[g]	168,5
Monteringstyp		Montering på DIN skena
Material		PA 6.6
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön Spänning AS-i / 24 V AUX
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul Kanaler 1...4
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Elektrisk anslutning

COMBICON:

Anslutning

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
V1...4	analogingång Spänning
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
0V	analogingång 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Extern givarförsörjning +24V
E-	Extern givarförsörjning 0V