




AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Utgående artikel

Alternativartiklar: AC3219
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Applikation	Installation i kontrollskåp	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	12...57; (Extern försörjning)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	57; (med extern försörjning: 25 mA)
Polaritetsskyddad		ja
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,5; (med extern försörjning; med extern försörjning: 100 mA)
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC; (enligt PELV)
Extra spänningsförsörjning		valbar
In- / utgångar		
Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 4	
Utgångar		
Antal analogutgångar	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)	
Max. skenbart motstånd	[Ω]	600



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Analog spänningsutgång	[V]	0...10
Minsta lastmotstånd	[Ω]	1000
Överlastskydd		ja
Analogutgångens upplösning		16 (1 bit = 1 μV)
Ställdonsförsörjning för utgångarna		AS-i / AUX

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		140

AS-i-klassificering

AS-I adressering	Adresseringskontakt					
AS-i huvudprofil	M3; M4					
AS-i profil	S-7.3.6					
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7					
AS-i ID-kod [hex]	3.6					
Parameterbitar	Parameterbit	Benämning				
	P0	inte använd / 1	reserverad	/ 0	reserverad	
	P1	inte använd / 1	reserverad	/ 0	reserverad	
	P2	periferlsindikerling	aktiverad	/ 0	inaktiverad	
	P3	inte använd / 1	reserverad	/ 0	reserverad	

Mekaniska data

Vikt	[g]	174,5
Monteringstyp		Montering på DIN skena
Material		PA 6.6

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön Spänning AS-i / 24 V AUX
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul Kanaler 1...4

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	COMBICON-kontakter
------------------------	--------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Elektrisk anslutning

COMBICON:

Anslutning

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	ställdonsförsörjning +24V
V1...4	Analog utgång Spänning
O-	ställdonsförsörjning 0V
0V	Analog utgång 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Extern aktuatorförsörjning +24V
E-	Extern aktuatorförsörjning 0V