


**AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska
kvartvarvsställdon**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2310

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 givare 1
2 givare 2

**Produktegenskaper**

Avkänningsavstånd	[mm]	4
Mått	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
---------------------	-----	----------------

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	4
-------------------	------	---


Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Godkännanden / tester		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-klassificering		
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	F
AS-i certifikat		15101
Mekaniska data		
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Material		PBT; PC
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Honkontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål		
		
Anslutning		
Ausgänge		
3	Extern spänning -	
4	Binär utgång +	
1, 2, 5	nicht belegt	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	