


# AC2316



## AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 givare 1
- 2 givare 2




| Produktegenskaper                                 |      |                                               |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Elektriskt utförande                              |      | AS-i                                          |
| Avkänningsavstånd                                 | [mm] | 4                                             |
| Mått                                              | [mm] | 55 x 60 x 35                                  |
| Elektriska data                                   |      |                                               |
| Anslutningsspänning                               | [V]  | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
| Strömförbrukning                                  | [mA] | < 160                                         |
| Utgångar                                          |      |                                               |
| Elektriskt utförande                              |      | AS-i                                          |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC | [mA] | 100                                           |
| Område                                            |      |                                               |
| Avkänningsavstånd                                 | [mm] | 4                                             |



## AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12


| Driftförhållanden                                                                   |                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Omgivningstemperatur                                                                | [°C]              | -20...70                  |
| Kapslingsklass                                                                      |                   | IP 67                     |
| Godkännanden / tester                                                               |                   |                           |
| EMC                                                                                 | EN 50295          |                           |
|                                                                                     | EN 61000-6-2      |                           |
| MTTF (Mean Time To Failure) [års]                                                   |                   | 310                       |
| AS-i-klassificering                                                                 |                   |                           |
| AS-i version                                                                        |                   | 2.1                       |
| Utökat adresseringsläge                                                             |                   | ja                        |
| AS-i I/O-konfigurering [hex]                                                        |                   | 7                         |
| AS-i ID-kod [hex]                                                                   |                   | A.E                       |
| AS-i certifikat                                                                     |                   | 75002                     |
| Mekaniska data                                                                      |                   |                           |
| Vikt                                                                                | [g]               | 179                       |
| Montering                                                                           |                   | ej inbyggbar              |
| Mått                                                                                | [mm]              | 55 x 60 x 35              |
| Material                                                                            |                   | PBT                       |
| Displayer / manöverelement                                                          |                   |                           |
| Display                                                                             | Utgångsstatus     | 2 x LED, gul              |
| Tillbehör                                                                           |                   |                           |
| Ingående delar                                                                      |                   | Monteringsfäste           |
|                                                                                     |                   | insexskruvar: 2 x M5 x 35 |
|                                                                                     |                   | packningar: 2             |
| Anmärkning                                                                          |                   |                           |
| Förpackning                                                                         |                   | 1 antal                   |
| Elektrisk anslutning                                                                |                   |                           |
| Elektrisk anslutning - Honkontakt                                                   |                   |                           |
| Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)             |                   |                           |
|  |                   |                           |
| Utgångar                                                                            |                   |                           |
| 3                                                                                   | Extern spänning - |                           |
| 4                                                                                   | Binär utgång 1 +  |                           |

**AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska  
kvartvarvsställdon**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

**Elektrisk anslutning - hankontakt**

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)

**Anslutning****Elektrisk anslutning**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |