


AC2317



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 givare 1
2 givare 2



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		AS-i
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	260
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Spänningsförsörjning, givare		AS-i



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Spänningsmatning	[V]	20...30
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		nej
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Antal kopplingsutgångar		2
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100
Kortslutningssäker		ja
Galvaniskt avskilda		nej
Ställdonsförsörjning för utgångarna		AS-i
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	310
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		ja
AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	A.E
AS-i certifikat		75001
Mekaniska data		
Vikt	[g]	178,5
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Material		PBT; PC
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, gul
	Fel	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringsfäste	
	insexskruvar: 2 x M5 x 35	
	packningar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Utgångarna kan inte sättas samtidigt om lasten överstiger 100 mA.	
Förpackning	1 antal	




AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



Ausgänge


2	Binär utgång 2 +
3	Extern spänning -
4	Binär utgång 1 +

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



Anslutning



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -