

AC2350




AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

Push-button modul 8I/8O

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartikel: AC2351 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika! – Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 150
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 00

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

Push-button modul 8I/8O

AS-i-klassificering	
AS-i profil	S-7.F
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7
AS-i ID-kod [hex]	F
AS-i certifikat	14401
Mekaniska data	
Material	fronpanel: Aluminium
Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Verktyg för avlägsnande av skydd, E70206
Anmärkning	
Anmärkning	tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring. hölje och tryckknappar kan märkas.
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
COMBICON:	

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartikel: AC2351 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika! – Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!