


AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

Push-button modul 8I/8O

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 grön
2 röd



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 150
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 00

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-7.F
-------------	-------

**AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul**

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	F
AS-i certifikat		14401
Mekaniska data		
Material		fronpanel: Aluminium
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		Verktyg för avlägsnande av skydd:, E70206
Anmärkning		
Anmärkning		tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring. hölje och tryckknappar kan märkas.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
COMBICON:		