


AC2380



AS-Interface bakgrundslyst tryckknappsmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Applikation		
Applikation		fältmontage; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	80
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklass		IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.11; 3.0



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Utökat adresseringsläge	ja				
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	B				
AS-i ID-kod [hex]	A.E				
AS-i certifikat	135301				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 blå	DO-0	-	-	-
	LED 2 vit	-	DO-1	-	-
	tryckknappar 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	tryckknappar 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mekaniska data

Vikt [g]	275,6
Monteringstyp	Skruvmontage
Mått [mm]	118 x 50 x 47
Material	rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
Funktionselement	2	fritt programmerbara funktionsknappar med bakgrundsljus

Elektrisk anslutning

Modulanslutning	M12
-----------------	-----

Anmärkning

Anmärkning	tryckknappsmodulerna (RAFI type RAFIX22) erbjuder skydd mot oavsiktlig kontakt
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

1	AS-i +
3	AS-i -