




AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 tryckknappar 2 / LED 2
- 3 tryckknappar 1 / LED 1
- 4 Etikett



Applikation		
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	55
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare	AS-i	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i-klassificering		
AS-i version	2.11; 3.0	
Utökat adresseringsläge	ja	
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.A.E	



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7			
AS-i ID-kod	[hex]	A.E			
AS-i certifikat		133801			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	tryckknappar 1	DI-0	-	-	-
	tryckknappar 2	-	DI-1	-	-

Mekaniska data

Vikt	[g]	133			
Monteringstyp		Montering på DIN skena			
Mått	[mm]	89,6 x 46 x 45			
Material		PA			

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
Funktionselement	2	fritt programmerbara funktionsknappar med bakgrundsljus

Elektrisk anslutning

Modulanslutning	M12
-----------------	-----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning



1	AS-i +
3	AS-i -