




AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 tryckknappar 2 / LED 2
- 3 tryckknappar 1 / LED 1
- 4 Etikett



Applikation		
Utförande	Utbytbara färginlägg	
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	55
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare	AS-i	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i-klassificering		
AS-i version	2.11; 3.0	
Utökat adresseringsläge	ja	
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4	



AS-Interface bakgrundsplyst tryckknappsmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	B				
AS-i ID-kod [hex]	A.E				
AS-i certifikat	134701				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	tryckknappar	-	-	1	2

Mekaniska data

Vikt [g]	137,6
Monteringstyp	Montering på DIN skena
Mått [mm]	89,6 x 46 x 45
Material	PA

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
Funktionselement	2	fritt programmerbara funktionsknappar med bakgrundsljus

Elektrisk anslutning

Modulanslutning	M12
-----------------	-----

Tillbehör

Ingående delar	hållare skyddskåpa: 2
	färgkåpor: 2, röd
	2, grön
	2, gul
	2, blå
	2, vit
	Monteringsadapter: 1

Anmärkning

Anmärkning	tryckknapparna (EAO typ 84) skyddar mot oavsiktlig beröring. hölje och tryckknappar kan märkas.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning



1	AS-i +
3	AS-i -