

AC317A




AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC327A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 givare 1
2 givare 2



Produktegenskaper

Avkänningsavstånd	[mm]	4
Mått	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 260
Skyddsklass		III

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	4
-------------------	------	---



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 5x; (när använd utanför Ex-området: IP 67)
Godkännanden / tester		
ATEX-märkning		II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Hänvisning till ATEX-märkning		endast i anslutning till montageplattan
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		ja
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	A.E
AS-i certifikat		75001
Mekaniska data		
Vikt	[g]	200,4
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Material		PBT; PC
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Montageplatta: 1
		insexskruvar: 2 x M5 x 35
Anmärkning		
Anmärkning		Utgångarna kan inte sättas samtidigt om lasten överstiger 100 mA.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Honkontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål		
Anslutning		
Asgänge		
2	Binär utgång 2 +	
3	Extern spänning -	
4	Binär utgång 1 +	

AC317A



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



Anslutning

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -