

AC315A




AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC336A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 givare 1
2 givare 2



Produktegenskaper

Avkänningsavstånd	[mm]	4
Mått	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 40
Skyddsklass		III

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	4
-------------------	------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 5x; (när använd utanför Ex-området: IP 67)



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Hänvisning till ATEX-märkning	endast i anslutning till montageplattan
EMC	EN 50295

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
Utökat adresseringsläge	ja
AS-i I/O-konfigurering [hex]	0
AS-i ID-kod [hex]	A.F
AS-i certifikat	74901

Mekaniska data

Vikt [g]	163,8
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	55 x 60 x 35
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör


Ingående delar	Montageplatta: 1 insexskruvar: 2 x M5 x 35
----------------	---

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



AC315A



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Anslutning

