


AC326A



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Produktegenskaper

Avkänningsavstånd	[mm]	4
Mått	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 160
Skyddsklass		III

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	4
-------------------	------	---



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Avkänningsavstånd till indikeringspuck	[mm]	74
--	------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	
Hänvisning till ATEX-märkning	endast vid användning tillsammans med skyddshöljet	
EMC	EN 50295	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		310

AS-i-klassificering

AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		ja
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	A.E

Mekaniska data

Vikt	[g]	766,5
Mått	[mm]	55 x 60 x 35
Material	kapsling: PBT orange; skyddsplåt: PC svart; skyddshölje: rostfritt stål	

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, gul

Tillbehör


Ingående delar	skyddshölje	
	Montageplatta: 1	
	insexskruvar: 2 x M5 x 35	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



Anslutning

Ausgänge

3	Extern spänning -
4	Binär utgång +
1, 2, 5	nicht belegt

AC326A



AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -