


Underdel för AS-Interfacemodul

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 låsbult

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 4 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 65

Mekaniska data

Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel
Mått [mm]	45 x 82,5 x 33
Material	PBT

Anmärkning

Anmärkning	upp till 4 utgående kablar med skruvanslutning för T- eller korskoppling
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...2,5 mm²