


Underdel för AS-Interfacemodul

MODULE LOWER PART



1 Kontaktstift



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Extra spänningsförsörjning [V]	24 DC

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 2 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaniska data

Vikt [g]	59,5
Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel
Mått [mm]	45 x 80 x 20
Material	PBT

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :

snabb monterings teknik för AS-i flatkabel: