


Underdel för AS-Interfacemodul

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 låsbult

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
---------------------	-----	----------------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 4 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel
Material	PBT

Anmärkning

Anmärkning	upp till 4 utgående kablar med skruvanslutning för T- eller korskoppling
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...2,5 mm²