


Underdel för AS-Interfacemodul

EEMS-Base FC Addressing socket



- 1 Kontaktstift
2 Etikett
3 Adresseringskontakt



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 2 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i-klassificering

AS-I adressering	Adresseringskontakt
------------------	---------------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	61
Monteringstyp	Montering på DIN-skens och i panel	
Mått	[mm]	45 x 80 x 20
Material	PBT	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :

snabb monterings teknik för AS-i flatkabel: