


Underdel för AS-Interfacemodul

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5014

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Kontaktstift
- 2 Etikett
- 3 Adresseringskontakt



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC

Utgångar

Elektriskt utförande AS-i

Kontaktbelastning < 2 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...85

Kapslingsklass IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i-klassificering

AS-I adressering Adresseringskontakt

Mekaniska data

Monteringstyp Montering på DIN-skena och i panel

Mått [mm] 45 x 80 x 20

Material PBT; rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning 1 antal



Underdel för AS-Interfacemodul

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :

snabb monterings teknik för AS-i flatkabel: