AC5013


Underdel för AS-Interfacemodul

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5015

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Kontaktstift
2 Etikett
3 Adresseringskontakt

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Kontaktbelastning		< 2 A
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i-klassificering		
AS-I adressering		Adresseringskontakt
Mekaniska data		
Monteringstyp		Montering på DIN-skena och i panel
Mått	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT; rostfritt stål (1.4305 / 303)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

AC5013

Underdel för AS-Interfacemodul

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: