


Underdel för AS-Interfacemodul

EEMS-Base FC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5003

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Jordledare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Extra spänningsförsörjning [V]	24 DC

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 2 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaniska data

Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel
Mått [mm]	45 x 80 x 20
Material	PBT

Anmärkning

Anmärkning	rekommenderad hylsa för jordförbindelse: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Denna modulunderdel kan monteras tillsammans med överdelar där funktionsjorden (FE) är ansluten till stift 5 i M12-kontakten.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :

AC5021



Underdel för AS-Interfacemodul

EEMS-Base FC

snabb monterings teknik för AS-i flatkabel: