


Underdel för AS-Interfacemodul

EMS-Base FC Address.socket

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Jordledare
2 Adresseringskontakt

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 2 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i-klassificering

AS-I adressering	Adresseringskontakt
------------------	---------------------

Mekaniska data

Monteringstyp		Montering på DIN-skena och i panel
Mått	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT

Anmärkning

Anmärkning	rekommenderad hylsa för jordförbindelse: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Denna modulunderdel kan monteras tillsammans med överdelar där funktionsjorden (FE) är ansluten till stift 5 i M12-kontakten.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :



Underdel för AS-Interfacemodul

EMS-Base FC Address.socket

snabb monterings teknik för AS-i flatkabel: