


Underdel för AS-Interfacemodul

EMS-BASE RC ST SET



1 låsbult

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
---------------------	-----	----------------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 4 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Vikt	[g]	115,2
Monteringstyp		Montering på DIN-skens och i panel
Material		PBT

Tillbehör

Ingående delar	flatkabeltätningar: 2, NBR kabelförskruvningar: 3 Skyddskåpor: 3 sexkantmuttrar: 4
Tillbehör (alternativ)	skyddsplåt, för AS-i modul, AC3000 skruvanslutning, AC5007

Anmärkning

Anmärkning	upp till 4 M20 kabelportar för eventuella T- och tvärförgreningar
Förpackning	1 antal

AC5031



Underdel för AS-Interfacemodul

EMS-BASE RC ST SET

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...2,5 mm²