



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4SB IP67



Applikation		
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Extra spänningsförsörjning	[V]	15...30 DC; (AUX ; supply class 2 enligt cULus)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	10284
Mekaniska data		
Vikt	[g]	152,5
Monteringstyp		AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar
Mått	[mm]	103 x 45 x 44,7
Material		PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad
Elektrisk anslutning		
Modulanslutning		flatkabel
Tillbehör		
Ingående delar		underdel



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4SB IP67

Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M12, E73004
------------------------	-------------------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning: M12; kodning: A



1	AS-i +
2	Extern spänning -
3	AS-i -
4	Extern spänning +