




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI IP67



Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	250
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI IP67

Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	404				
AS-i-klassificering					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-I adressering	Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	0				
AS-i ID-kod [hex]	0.E				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniska data					
Vikt [g]	155,1				
Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar				
Material	PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad				
Displayer / manöverelement					
Display	drift		LED, grön		
	Fel		LED, röd		
	Funktion		LED, gul		
Elektrisk anslutning					
Modulanslutning	flatkabel				
Tillbehör					
Ingående delar	underdel				
Tillbehör (alternativ)	Adresseringskabel:, E70213				
	Skyddskåpa: M12, E73004				
Anmärkning					
Anmärkning	använd endast adresseringskabel E70213				
	använd inte adresseringskablar från andra tillverkare				
	kortslutning eller oreparerbar skada på adresseringsanslutningen kan inte exkluderas				
	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
Förpackning	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.				
	1 antal				




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI IP67

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning: M12; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-
5	inte använd