




AS-Interface Classic Line med snabb monterings teknik

ClassicLine 8DI-Y IP67



Applikation	
Applikation	fältmontage
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	300
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 8
Ingångar	
Antal kopplingsingångar	8; (2 x Slave)
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	250; (2 x 125)
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70



AS-Interface Classic Line med snabb monterings teknik

ClassicLine 8DI-Y IP67

Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		218				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.11; 3.0				
AS-I adressering		Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		0				
AS-i ID-kod [hex]		A.E				
AS-i certifikat		89001				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Ingång	1	2	3	4
		Honkontakt	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Mekaniska data						
Vikt [g]		284,5				
Monteringsstyp		AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar				
Material		PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad				
Displayer / manöverelement						
Display		drift		LED, grön		
		Fel		LED, röd		
		Funktion		LED, gul		
Elektrisk anslutning						
Modulanslutning		flatkabel				
Tillbehör						
Ingående delar		underdel				
Tillbehör (alternativ)		Skyddskåpa: M12, E73004				
Anmärkning						
Anmärkning		Koppla inga av följande punkter till en extern potential:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.				
		Grundinställning för ID1-koderna: slav 1 = 1 / slav 2 = 2				
Förpackning		1 antal				




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 8DI-Y IP67

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning



Anslutning: M12

2x	Ingångar
	Honkontakt I-1/2
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	Dataingång 2
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 1
5	inte använd
	Honkontakt I-2
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 2
5	inte använd
	Honkontakt I-3/4
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	Dataingång 4
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 3
5	inte använd
	Honkontakt I-4
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 4
5	inte använd