




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Applikation		
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	250
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,2
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2	
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200; (strömlast för alla in- och utgångar: 200 mA)
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


Utgångar						
Antal kopplingsutgångar		2				
Krets		PNP				
Spänningsområde DC [V]		18...30				
Max. strömbelastning per utgång [mA]		200; (strömlast för alla in- och utgångar: 200 mA)				
Kortslutningssäker		ja				
Galvaniskt avskilda		nej				
Ställdonsförsörjning för utgångarna		AS-i				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		318				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.11; 3.0				
AS-I adressering		Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		B				
AS-i ID-kod [hex]		A.E				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Ingång	-	-	3	4
		Honkontakt	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	-	-	4	2 4
		Utgång	1	2	-	-
		Honkontakt	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Pin	4	2 4	-	-
Mekaniska data						
Vikt [g]		155,95				
Material		PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad				
Displayer / manöverelement						
Display		drift	LED, grön			
		Fel	LED, röd			
		Funktion	LED, gul			
Elektrisk anslutning						
Modulanslutning		flatkabel				
Tillbehör						
Ingående delar		underdel				
Tillbehör (alternativ)		Skyddskåpa: M12, E73004				



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga	
Elektrisk anslutning - Ingångar	
Anslutning	




Anslutning: M12	
	Ingångar
	Honkontakt I-3/4
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	Dataingång 4
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 3
5	inte använd
	Honkontakt I-4
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 4
5	inte använd



Elektrisk anslutning - Utgångar

Anslutning



Anslutning: M12

Utgångar	
Honkontakt O-1/2	
1	inte använd
2	Binär utgång 2
3	Spänning L -
4	Binär utgång 1
5	inte använd
Honkontakt O-2	
1	inte använd
2	inte använd
3	Spänning L -
4	Binär utgång 2
5	inte använd