




AS-Interface Airbox med snabb monterings teknik

AirBox 2x3/2 2DI IP67



Applikation	
Applikation	fältmontage
Medietemperatur [°C]	-10...50
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	180
Integrerad "Watchdog"	ja
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal pneumatiska utgångar: 2
Ingångar	
Antal kopplingsingångar	2
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP



AS-Interface Airbox med snabb monterings teknik

AirBox 2x3/2 2DI IP67

Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Antal pneumatiska utgångar	2
Ställdonsförsörjning för utgångarna	AS-i

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...55
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	321	

AS-i-klassificering

AS-i version	2.11; 3.0				
AS-I adressering	Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3			
AS-i ID-kod	[hex]	F.F			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1	I-2	-	-
	Pin	2+4	2+4	-	-
	pneumatisk utgång	-	-	2	4

Mekaniska data

Vikt [g]	355,9
Monteringsstyp	Snabbmontage
Material	PA; POM; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad
Pneumatiksystem	2 x 3/2-vägs slidventil (utan överlappning)
Tryckområde [bar]	2...8
Tryckområde [MPa]	0,2...0,8
Tryckområde [psi]	29...116
Luftmängd vid 6/5 bar [l/min]	500
Tillåten tryckluft	osmörjad tryckluft klass 6-3-1; smörjad tryckluft klass 6-3-4
Manuellt överskridande	tryck/släpp eller tryck/vrid/lås



AS-Interface Airbox med snabb monteringsteknik

AirBox 2x3/2 2DI IP67

Slanganslutningar	8 mm
Utblås	utblås kan urladdas genom tubkopplingen

Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Elektrisk anslutning	
Modulanslutning	flatkabel

Tillbehör	
Ingående delar	underdel
Tillbehör (alternativ)	Montageplatta:, E74999
	Modulunderdel:, E75000
	Skyddskåpa: M12, E73004
	täckplugg:, E75231
	Ljuddämpare:, E75232
	L-kontaktanslutning:, E75228
	T-kontaktanslutning:, E75227

Anmärkning	
Anmärkning	Om den inte är pneumatiskt styrd, måste E75231 kapsling användas
	Undvik påverkan av smuts och damm.
	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:
	L-, L+, I-1, I-2
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
	OBS! Se noteringar gällande tryckluft och EMC/ESD under "Nedladdningar"
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga	

Anslutning: M12; kodning: A	


	Ingångar
1	Spänningsmatning L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång
5	inte använd

AS-Interface Airbox med snabb monteringsteknik

AirBox 2x3/2 2DI IP67

diagram och grafer

Pneumatiksymbol



2 x 3/2-vägs slidventil (utan överlappning)