


AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	290
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4; (bidirektionell)
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	240
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja



AS-Interface Classic Line med snabb monterings teknik

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Utgångar					
Elektriskt utförande	AS-i				
Antal kopplingsutgångar	4				
Krets	PNP				
Spänningsområde DC [V]	15...30; (enligt PELV; via flatkabel)				
Max. strömbelastning per utgång [mA]	2000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssäker	ja				
Galvaniskt avskilda	ja				
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur [°C]	-25...50				
Kapslingsklass	IP 67				
Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i-klassificering					
AS-i version	3.0				
AS-I adressering	Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge	ja				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7				
AS-i ID-kod [hex]	A.7				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	Utgång	1	2	3	4
	Honkontakt	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Mekaniska data					
Vikt [g]	307				
Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar				
Material	PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad				
Displayer / manöverelement					
Display	drift	LED, grön			
	Fel	LED, röd			
	Funktion	LED, gul			
Tillbehör					
Ingående delar	underdel				
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M12, E73004				



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y


Anmärkning	
Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.
	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
	1 antal

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Elektrisk anslutning - Ingångar

Anslutning




Anslutning: 4 x M12


1	Spänningsförsörjning, givare L+
3	Spänningsförsörjning, givare L-

Elektrisk anslutning - Utgångar

Anslutning



Anslutning: 4 x M12; kodning: A



3	Extern spänning -
4	Binär utgång +