


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 6 Utgångar med PG-förskruvning



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 240
Polaritetsskyddad	ja
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Spänningsförsörjning, givare	AS-i / AUX
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	> 5
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Krets	PNP



AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Kortslutningssäker	ja	
Galvaniskt avskilda	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 68	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-klassificering		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0
AS-i ID-kod	[hex]	0
Mekaniska data		
Material	PA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	PG-förskruvning: 2 x PG9	
	PG-förskruvning: 4 x PG7	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	