


AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 6 Utgångar med PG-förskruvning



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 140
Polaritetsskyddad	ja
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
Spänningsförsörjning, givare	AS-i / AUX
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100
Ingångsström Hög [mA]	> 5
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------



AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Antal kopplingsutgångar	2	
Krets	PNP	
Spänningsområde DC [V]	enligt PELV	
Max. strömbelastning per utgång [mA]	2000	
Kortslutningssäker	ja	
Galvaniskt avskilda	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklass	IP 68	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-klassificering		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O-konfigurering [hex]	0	
AS-i ID-kod [hex]	0	
Mekaniska data		
Material	PA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	PG-förskruvning: 2 x PG9	
	PG-förskruvning: 4 x PG7	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	