




## PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



## Applikation

Utförande

PCB modul

## Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 24...30 DC

Strömförbrukning [mA] &lt; 20

Polaritetsskyddad ja

## In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1

## Ingångar

Antal PWM ingångar 1

PWM frekvensingång [Hz] 122; (24 V DC PWM signal)

## Utgångar

Antal analogutgångar 1

Analog spänningsutgång [V] 0...5

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...85

## Mekaniska data

Vikt [g] 37

Mått [mm] 49 x 30 x 15

## Anmärkning

Förpackning 1 antal

## Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Ingång

röd +24 V DC  
 svart PWM IN  
 blå GND

## Utgång

svart 0-5 V  
 blå GND



## PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

### diagram och grafer

