




PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Applikation

Utförande

PCB modul

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

24...30 DC

Strömförbrukning [mA]

< 20

Polaritetssäker

ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal analogutgångar: 1

Ingångar

Antal PWM ingångar

1

PWM frekvensingång [Hz]

122; (24 V DC PWM signal)

Utgångar

Antal analogutgångar

1

Analog spänningsutgång [V]

0...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...85

Mekaniska data

Vikt [g]

37

Mått [mm]

49 x 30 x 15

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 2,5 mm²

Ingång

röd +24 V DC
 svart PWM IN
 blå GND

Utgång

svart 0-10 V
 blå GND



PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

diagram och grafer

