


PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Applikation

Utförande

kåpmodul

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	24...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Polaritetsskyddad	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
-----------------------	-------------------------

Ingångar

Antal PWM ingångar	1
PWM frekvensingång [Hz]	122

Utgångar

Antal analogutgångar	1
Analog spänningsutgång [V]	0...5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Hänvisning till omgivningstemperatur	ledningar i rörelse -5...105 °C
	ledningar i vila -30...105 °C
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	347
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	71,5
Mått [mm]	54 x 34 x 15
Material	Polyamid glasfiberförstärkt

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

**PWM till analoga signalomvandlare**

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Elektrisk anslutning

kabel: 0,28 m; / Kärnändar med ledningsändmanchetter

Ingång

röd	+24 V DC
svart	PWM IN
blå	GND

Utgång

svart	0-5 V
blå	GND

diagram och grafer