




PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Applikation

Utförande

kåpmodul

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 20
Polaritetssäker		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
-----------------------	-------------------------

Ingångar

Antal PWM ingångar		1
PWM frekvensingång	[Hz]	122

Utgångar

Antal analogutgångar		1
Analog spänningsutgång	[V]	0...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Hänvisning till omgivningstemperatur		ledningar i rörelse -5...105 °C
		ledningar i vila -30...105 °C
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	70,5
Mått	[mm]	54 x 34 x 15
Material		Polyamid glasfiberförstärkt

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,28 m; / Kärnändar med ledningsändmanchetter

Ingång

röd	+24 V DC
svart	PWM IN
blå	GND



PWM till analoga signalomvandlare

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Utgång

svart	0-10 V
blå	GND

diagram och grafer

