

CR3112




GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: CR3114

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 LEDs
- 2 SMA kontakt GPS antenn
- 3 FME kontakt GSM antenn
- 4 M12-kontakt 5-ledare



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	8...32 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Gränssnitt

Antal Can Interfaces	1
----------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...75
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 65; (för enhet med skruvanslutning)	



GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS/US

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontakturladdning / 8 kV lufturladdning
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV på matarledningar / 1 kV på signalledningar
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV på matarledningar
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Klass B
	CISPR 25	uppfyllt
Mekaniska data		
Vikt	[g]	648,2
Mått	[mm]	120,5 x 126 x 42
Material		Aluminium pulverlackerad
Displayer / manöverelement		
Display	status	4 x LED, röd/grön
Dataminnen		
Realtidsur		ja
Anmärkning		
Anmärkning		Sätt enheten i drift med endast anslutna antenner.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12		