


Säkringsmodul för avbrottsfri strömförsörjning

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 Etikett
- 2 Tryckknapp on / off / reset Status-LED 2
- 3 Tryckknapp on / off / reset Status-LED 1
- 4 push-in anslutningar Utgångar 1/2



Applikation

Montage

skena TH35; enligt EN 60715

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	till SELV/PELV
Nominell spänning DC	[V]	24
Ingångsspänning DC	[V]	19,2...30
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Strömavbrottstid (nominell spänning 24 V DC)	[ms]	10
Viloström	[mA]	12
Antal kanaler		2
Nominell ström	[A]	1...10
Nominell ström (Fail Safe Element)	[A]	10

Utgångar

Total lastkapacitet	[mF]	20
---------------------	------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklass		IP 20; (frontplacerad)
Föroreningsgrad		2



Säkringsmodul för avbrottsfri strömförsörjning

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-3	okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)
	EN 61000-6-2	störningsokänslighet

Mekaniska data

Vikt	[g]	73,5
Mått	[mm]	80 x 12,5 x 98

Displayer / manöverelement

Display	status	2 x LED, röd/grön/orange
Funktionselement	2 x	tryckknappar

Elektrisk anslutning

push-in anslutningar:

anslutningshävarm/remsa:

Anslutning





diagram och grafer

Utgångskaraktäristik



tid-ström karakteristik